



1:1

Identifikation

EMUGE-VA Rekord 2B-VA LK-M12-BT  
Kom.-Nr.

Erstellt mit CAD/ Änderungen nur am CAD/CAM-Modell!

Wiedergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte vorbehalten. Nach DIN ISO 18018 bezeichnet "Technische Änderungen vorbehalten".

		EMUGE-Werk Richard Glimpel GmbH & Co. KG www.emuge-franken.com		Dokumentart Dokumentationszeichnung																															
				Bezeichnung MGB-Rek.2B-VA LK-M 12-BT Self-Lock																															
<table border="1"> <tr> <th colspan="6">Allgemeintoleranzen</th> </tr> <tr> <th colspan="6">ISO 2768-mk</th> </tr> <tr> <td>&gt;</td> <td>6</td> <td>30</td> <td>120</td> <td>400</td> <td>1000</td> </tr> <tr> <td>≤</td> <td>6</td> <td>30</td> <td>120</td> <td>400</td> <td>1000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>±0,1</td> <td>±0,2</td> <td>±0,3</td> <td>±0,5</td> <td>±0,8 ±1,2</td> </tr> </table>		Allgemeintoleranzen						ISO 2768-mk						>	6	30	120	400	1000	≤	6	30	120	400	1000		±0,1	±0,2	±0,3	±0,5	±0,8 ±1,2	Blatt 1/1	Ansicht 	Kunde	Bauteil
Allgemeintoleranzen																																			
ISO 2768-mk																																			
>	6	30	120	400	1000																														
≤	6	30	120	400	1000																														
	±0,1	±0,2	±0,3	±0,5	±0,8 ±1,2																														
Ersteller CAD/TF	Ausgabedatum 25.04.2016	Ersetzt durch	Material-Nummer	Bestellnummer C0203000.1058																															
Prüfer	Prüfdatum	Ersatz für	Kunden-Zeichn.Nr.	Zeichnungs-Nr. C0203000.1058																															

A3