



1:1

Identifikation

EMUGE-VA Rekord 2B-VA-TIN 1/2-28 UNEF-2B
Kom.-Nr.

Erstellt mit CAD/ Änderungen nur am CAD/CAM-Modell!

Wiedergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte vorbehalten. Nach DIN ISO 10303 bezeichnet "Technische Zeichnungen vorzubehalten".

		EMUGE-Werk Richard Glimpel GmbH & Co. KG www.emuge-franken.com		Dokumentart Dokumentationszeichnung																																						
				Bezeichnung MGB-Rek.2B-VA-TIN 1/2-28 UNEF-2B																																						
<table border="1"> <tr> <td colspan="6">Allgemeintoleranzen</td> <td>Blatt</td> <td>Ansicht</td> </tr> <tr> <td colspan="6">ISO 2768-mk</td> <td>1/1</td> <td rowspan="2"> </td> </tr> <tr> <td>></td> <td>6</td> <td>30</td> <td>120</td> <td>400</td> <td>1000</td> <td>Massstab</td> </tr> <tr> <td>≤</td> <td>6</td> <td>30</td> <td>120</td> <td>400</td> <td>1000</td> <td>1:1</td> </tr> <tr> <td></td> <td>±0,1</td> <td>±0,2</td> <td>±0,3</td> <td>±0,5</td> <td>±0,8</td> <td>±1,2</td> <td></td> </tr> </table>		Allgemeintoleranzen						Blatt	Ansicht	ISO 2768-mk						1/1		>	6	30	120	400	1000	Massstab	≤	6	30	120	400	1000	1:1		±0,1	±0,2	±0,3	±0,5	±0,8	±1,2		Kunde	Bauteil	
Allgemeintoleranzen						Blatt	Ansicht																																			
ISO 2768-mk						1/1																																				
>	6	30	120	400	1000	Massstab																																				
≤	6	30	120	400	1000	1:1																																				
	±0,1	±0,2	±0,3	±0,5	±0,8	±1,2																																				
Ersteller CAD/TF	Ausgabedatum 25.04.2016	Ersetzt durch	Material-Nummer	Bestellnummer C0203100.5062																																						
Prüfer	Prüfdatum	Ersatz für	Kunden-Zeichn.Nr.	Zeichnungs-Nr. C0203100.5062																																						

A3