



Ø 10 h6 / DIN 6535 - HA 10

Index	Änderung	Name	Änd.-Datum

Identifikation	EMUGE M 8-2,5xD TiAIN-T3 20°2'/56 GTDEPDF17/3310 1°neg.-1° prog. R 3,17	GF449848.0080
----------------	--	---------------

	EMUGE-Werk Richard Glimpel GmbH & Co. KG www.emuge-franken.com	Dokumentart	
	Bezeichnung BGF VHM-TiAIN-T3 IKZ HA - Z4 M 8 - 2,5xD		

Allgemeintoleranzen ISO 2768-mk <table border="1"> <tr> <td>&gt;</td> <td>6</td> <td>30</td> <td>120</td> <td>400</td> <td>1000</td> </tr> <tr> <td>≤</td> <td>6</td> <td>30</td> <td>120</td> <td>400</td> <td>1000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>±0,1</td> <td>±0,2</td> <td>±0,3</td> <td>±0,5</td> <td>±0,8 ±1,2</td> </tr> </table>	>	6	30	120	400	1000	≤	6	30	120	400	1000		±0,1	±0,2	±0,3	±0,5	±0,8 ±1,2	Blatt 1/1	Ansicht 	Kunde	Bauteil
>	6	30	120	400	1000																	
≤	6	30	120	400	1000																	
	±0,1	±0,2	±0,3	±0,5	±0,8 ±1,2																	

Ersteller CAD	Ausgabedatum 01.03.2017	Ersetzt durch	Material-Nummer	Bestellnummer GF449848.0080
Prüfer	Prüfdatum	Ersatz für	Kunden-Zeichn.Nr.	Zeichnungs-Nr. A-GF449848.0080

Oberflächenbehandlung  
TiAIN-T3

Mit Ausführung einverstanden

Ja   
  Nein   
  Genehmigt

Firma \_\_\_\_\_  
 Datum \_\_\_\_\_  
 Unterschrift \_\_\_\_\_

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind  
 verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle  
 Rechte vorbehalten. © 2017 EMUGE-FRANKEN AG, www.emuge-franken.com  
 Schutzmerkmal nach DIN ISO 10181 besitzend. Technische Änderungen vorbehalten!

Grid with columns 1-8 and rows A-F.