



Erstellt mit CAD/ Änderungen nur am CAD/CAM-Modell!

Index	Änderung	Name	Änd.-Datum

Identifikation		EMUGE W 1/11-Inn./Auß. GTDEPDF17/732 0-3° GF163436.9550																									
		Dokumentart																									
		Bezeichnung HM-GF-TiCN IKZ In/Au HE ger.N. W 1/11 D16x25x90-Z5																									
Allgemeintoleranzen ISO 2768-mk		Blatt 1/1	Ansicht 																								
<table border="1"> <tr> <td>></td> <td>6</td> <td>30</td> <td>120</td> <td>400</td> <td>1000</td> </tr> <tr> <td>≤</td> <td>6</td> <td>30</td> <td>120</td> <td>400</td> <td>1000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>±0,1</td> <td>±0,2</td> <td>±0,3</td> <td>±0,5</td> <td>±0,8</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>±1,2</td> <td></td> </tr> </table>		>	6	30	120	400	1000	≤	6	30	120	400	1000		±0,1	±0,2	±0,3	±0,5	±0,8					±1,2		Massstab 1:1	Kunde
>	6	30	120	400	1000																						
≤	6	30	120	400	1000																						
	±0,1	±0,2	±0,3	±0,5	±0,8																						
				±1,2																							
Ersteller CAD	Ausgabedatum 01.03.2017	Ersetzt durch	Bauteil																								
Prüfer	Prüfdatum	Ersatz für	Material-Nummer																								
Oberflächenbehandlung TiCN		Kunden-Zeichn.Nr.	Bestellnummer GF163436.9550																								
		Zeichnungs-Nr. A-GF163436.9550																									

Mit Ausführung einverstanden

Ja
 Nein
 Genehmigt

Firma _____
 Datum _____
 Unterschrift _____

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind
 verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle
 Rechte vorbehalten. © 2017 EMUGE-FRANKEN AG, Cham, Schweiz.