



Erstellt mit CAD/ Änderungen nur am CAD/CAM-Modell!

Index	Änderung	Name	Änd.-Datum

Identifikation		EMUGE LK-M P=2 BT-Innen GTDEPDF17/726 0-3° GF163431.9705																			
EMUGE-Werk Richard Glimpel GmbH & Co. KG www.emuge-franken.com		Dokumentart																			
		Bezeichnung HM-GF IKZ Innen HE ger.N. LK-M P=2,0 BT D16x25x90																			
Allgemeintoleranzen		Blatt	Ansicht																		
ISO 2768-mk		1/1																			
<table border="1"> <tr> <td>&gt;</td> <td>6</td> <td>30</td> <td>120</td> <td>400</td> <td>1000</td> </tr> <tr> <td>≤</td> <td>6</td> <td>30</td> <td>120</td> <td>400</td> <td>2000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>±0,1</td> <td>±0,2</td> <td>±0,3</td> <td>±0,5</td> <td>±0,8 ±1,2</td> </tr> </table>		>	6	30	120	400	1000	≤	6	30	120	400	2000		±0,1	±0,2	±0,3	±0,5	±0,8 ±1,2	Massstab	1:1
>	6	30	120	400	1000																
≤	6	30	120	400	2000																
	±0,1	±0,2	±0,3	±0,5	±0,8 ±1,2																
Ersteller	Ausgabedatum	Ersetzt durch	Kunde																		
CAD	01.03.2017		Bauteil																		
Prüfer	Prüfdatum	Ersatz für	Material-Nummer																		
			Bestellnummer																		
			GF163431.9705																		
			Kunden-Zeichn.Nr.																		
			Zeichnungs-Nr.																		
			A-GF163431.9705																		

Mit Ausführung einverstanden

Ja    
  Nein    
  Genehmigt

Firma \_\_\_\_\_  
 Datum \_\_\_\_\_  
 Unterschrift \_\_\_\_\_

Oberflächenbehandlung

ohne

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte vorbehalten, auch die der mechanischen Reproduktion, Verbreitung, Speicherung, Übertragung, etc. vorbehalten.