


The production, distribution and utilization of this document is strictly prohibited if it is not intended for the recipient. The communication of its contents to others without express authorization is prohibited. Offenders will be held liable for the payment of damages. All designations are subject to change without notice. Technical data is subject to change without notice. Weldon shanks produced with transition radius.

Schneiden-Ø <b>8</b>	Schneidenlänge <b>19</b>	Gesamtlänge <b>63</b>	Schaff-Ø <b>8</b>
-------------------------	-----------------------------	--------------------------	----------------------



Typ	N
Zähnezahl	6
Schneidrichtung	rechts
Spiralrichtung	Rechtsspirale
Spiralwinkel	35° / 38°
Teilung	ungleich geteilt
Kühlung	ohne
Schaft	DIN 6535-HA
Beschichtung	TIALN
Bemerkung:	

Wird eingeleitet sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Verbreitung, auch auszugsweise, ist ohne schriftliche Genehmigung der EMUGE FRANKEN AG. Die Rechte für den Fall der Patent-, Marken- und Schutzrechtsverletzung sind vorbehalten. Alle Maßangaben sind in mm anzunehmen, wenn nicht anders angegeben.



Blatt SHEET	Ansicht VIEW Projektionsmethode 1 FIRST ANGLE Projektion
Masssst. SCALE 5:2	

Allgemeintoleranzen ISO 2768-mk GENERAL TOLERANCES					
>	6	30	120	400	1000
≤ 6	30	120	400	1000	2000
	±0,1	±0,2	±0,3	±0,5	±1,2

Dok.-art DOC. TYPE	Dokumentationszeichnung
Bezeichnung TITLE	FRANKEN - HM Schafffräser

Ersteller Issued by <b>TA</b>	Erstelldatum DATE <b>19-05-2016</b>	Ersetzt durch REPL. BY	Kundencode CUSTOMER CODE	Artikel-Nr. ARTICLE-NO.
Prüfer Verified by	Prüfdatum DATE	Ersatz für REPL. FOR	Kunden-Sach-Nr. CUSTOMER PART NO.	Zeichnungs-Nr. DRAWING-NO. <b>2522A.008</b>