

The reproduction, distribution and utilization of this document is only permitted if the communication of its contents to others without express authorization is prohibited. Offenders will be held liable for the payment of damages. All rights are reserved. Observe protective note according to DIN ISO 6916. Technical data is subject to change without notice! Weldon shanks produced with transition radius.

Bezeichnung

Dok.-art

HSS - Walzenstirnfräser

Dokumentationszeichnung

Schneiden-Ø

Schneidenlänge

Gesamtlänge


Bohrungs-Ø

63

40

40

27



Typ	W
Zähnezahl	6
Schneidrichtung	rechts
Spiralrichtung	Rechtsspirale
Spiralwinkel	30°
Teilung	gleich geteilt
Kühlung	ohne
Bohrung	DIN 138
Beschichtung	ohne
Bemerkung: mit Längs- und Quernut	

Wichtig: Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck, Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, ist ohne schriftliche Genehmigung der EMUGE-FRANKEN AG. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Marken- und Schutzrechtsverletzung vorbehalten. Alle Maßangaben sind in mm angegeben, wenn nicht anders angegeben. Alle Maßangaben sind mit Übermaßangaben.




Blatt SHEET

Ansicht VIEW  
Projektionsmethode 1  
FIRST ANGLE Projektion

Massst. SCALE

3:4



Allgemeintoleranzen ISO 2768-mk  
GENERAL TOLERANCES

>	6	30	120	400	1000
≤ 6	30	120	400	1000	2000
	±0,1	±0,2	±0,3	±0,5	±1,2

Dok.-art  
DOC. TYPE

Dokumentationszeichnung

Bezeichnung TITLE

FRANKEN - HSS  
Walzenstirnfräser

Ersteller Issued by

TA

Erstelldatum DATE

05-10-2016

Ersetzt durch REPL. BY

Kundencode CUSTOMER CODE

Artikel-Nr. ARTICLE-NO.

Prüfer Verified by

Prüfdatum DATE

Ersatz für REPL. FOR

Kunden-Sach-Nr. CUSTOMER PART NO.

Zeichnungs-Nr. DRAWING-NO.

4040.063