

The reproduction, distribution and utilization of this document is, as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited. Offenders will be held liable for the payment of damages. All rights are reserved. © Besondere Schutzrechte nach ISO 9001:2015. Technische Zeichnung ist Gegenstand des Patentschutzes. Alle Rechte vorbehalten. Alle Maßangaben sind in mm anzunehmen, wenn nicht anders angegeben.

Bezeichnung

HSS - Winkelfräser

Dok.-art

Dokumentationszeichnung

Schneiden-Ø

16

Schneidenlänge


6,3

Gesamtlänge

60

Schaft-Ø

12



Typ	H
Zähnezahl	10
Schneidrichtung	rechts
Spiralrichtung	geradegenutet
Spiralwinkel	0°
Teilung	gleich geteilt
Kühlung	ohne
Schaft	DIN 1835-B
Beschichtung	ohne
Bemerkung:	



Blatt SHEET

Ansicht VIEW  
Projektionsmethode 1  
FIRST ANGLE Projektion

Massst. SCALE

5:2



Allgemeintoleranzen ISO 2768-mk  
GENERAL TOLERANCES

>	6	30	120	400	1000
≤ 6	30	120	400	1000	2000
	±0,1	±0,2	±0,3	±0,5	±1,2

Dok.-art  
DOC. TYPE

Dokumentationszeichnung

Bezeichnung TITLE

FRANKEN - HSS  
Winkelfräser

Ersteller Issued by

TA

Erstelldatum DATE

08.07.2016

Ersetzt durch REPL. BY

Kundencode CUSTOMER CODE

Artikel-Nr. ARTICLE-NO.

Prüfer Verified by

Prüfdatum DATE

Ersatz für REPL. FOR

Kunden-Sach-Nr. CUSTOMER PART NO.

Zeichnungs-Nr. DRAWING-NO.

3218.06016

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Verbreitung, auch auszugsweise, ist ohne schriftliche Genehmigung der EMUGE FRANKEN AG. Alle Rechte vorbehalten. © Besondere Schutzrechte nach ISO 9001:2015. Technische Zeichnung ist Gegenstand des Patentschutzes. Alle Rechte vorbehalten. Alle Maßangaben sind in mm anzunehmen, wenn nicht anders angegeben.