



1:1

Identifikation

EMUGE-VA Rekord 2B-VA-GLT-1 1/2-28 UNEF-2B  
Kom.-Nr.

Erstellt mit CAD/ Änderungen nur am CAD/CAM-Modell!

Wiedergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte vorbehalten. Nach DIN ISO 10303 betrachtet Technische Zeichnungen vornehmlich!

		EMUGE-Werk Richard Glimpel GmbH & Co. KG www.emuge-franken.com		Dokumentart Dokumentationszeichnung																																								
				Bezeichnung MGB-Rek.2B-VA-GLT-1 1/2-28 UNEF-2B																																								
<table border="1"> <tr> <th colspan="6">Allgemeintoleranzen</th> <th>Blatt</th> <th>Ansicht</th> </tr> <tr> <td colspan="6">ISO 2768-mk</td> <td>1/1</td> <td rowspan="2"> </td> </tr> <tr> <td>&gt;</td> <td>6</td> <td>30</td> <td>120</td> <td>400</td> <td>1000</td> <td>Massstab</td> </tr> <tr> <td>≤</td> <td>6</td> <td>30</td> <td>120</td> <td>400</td> <td>1000</td> <td>1:1</td> </tr> <tr> <td></td> <td>±0,1</td> <td>±0,2</td> <td>±0,3</td> <td>±0,5</td> <td>±0,8</td> <td>±1,2</td> </tr> </table>		Allgemeintoleranzen						Blatt	Ansicht	ISO 2768-mk						1/1		>	6	30	120	400	1000	Massstab	≤	6	30	120	400	1000	1:1		±0,1	±0,2	±0,3	±0,5	±0,8	±1,2	Ersteller CAD/TF		Ausgabedatum 25.04.2016		Ersetzt durch	
Allgemeintoleranzen						Blatt	Ansicht																																					
ISO 2768-mk						1/1																																						
>	6	30	120	400	1000	Massstab																																						
≤	6	30	120	400	1000	1:1																																						
	±0,1	±0,2	±0,3	±0,5	±0,8	±1,2																																						
Prüfer		Prüfdatum		Ersatz für		Kunde		Bauenteil																																				
						Material-Nummer		Bestellnummer C020C300.5062																																				
						Kunden-Zeichn.Nr.		Zeichnungs-Nr. C020C300.5062																																				

A3